

ソフケンフレーム

VE-1C

取扱説明書



ソフケンフレームをお買い上げいただきありがとうございます。本書をご確認のうえ正しくご使用願います。

特徴

VE-1Cは、四辺前開き式の美しいアルミポスターフレームです。個性的な樹脂製コーナーキャップを備え、工具を使わずにフレームの開閉や作品の交換が可能です。付属の吊りヒモでフックにかけて吊るしたり、別売のオプションを用いて壁面に取り付けることができます。壁面に取り付けたままでフレームの開閉、ポスターの交換が可能です。

必ず「付属品」を確認願います。

透明板、背板、フレーム本体のほか、吊り下げ紐、ボックスpring(紐の吊り下げ機能を兼ねる)が付属します。「納品・開梱時」に確認願います。



※ フレームの開閉時、バックspringが起き上がる場合があります。押し込み、セットしなおしてください。

フレームの開閉、作品の交換


- ① フレームの表面から開閉します。開くフレームの左右どちらかコーナーに近い場所を握るように保持します。
- ② 握ったままで親指をフレームにかけ、背面に倒すように開きます。パチッという感触でフレームが開くまで力を加えます。もう片側の端も同様に開いてください。最初はフレームが開くまで硬い場合があります。

※ 閉じる場合は、パチッと収まる感触が得られるまで閉じたフレームを押しこんでください。

- ③ 三辺のフレームを開くと、作品をスムーズに出し入れできます。

※ 透明板と背板を取り出し、作品を挟んでから四隅をあわせてコーナーに収めてください。

バックspring・吊り下げヒモのセット



フレームの背面ミゾに付属のバックspringを押しこんでセットします。(サイズにより付属数が異なりますが、全数を各フレームに配分します。セット後、フレームから取り外しできなくなるのでご注意ください。)

バックspringは、吊り下げヒモの取り付けを兼ねています。ヒモをバックspringのミゾに通し、右図のように結びます。さらに位置をスライドさせて、角度やヒモの張り具合を調整します。※強く張りすぎるとフレームのたわみやゆがみの原因になります。また過度に荷重のかかる内容物の吊り下げは避けてください。

フレーム断面図 外寸=作品サイズ+36mm 窓寸=作品サイズ-14mm

フレーム前面

基本仕様: 前開き式アルミフレーム(屋内用)
 フレーム: アルミニウム(表面アルマイト及び焼付塗装)
 コーナーキャップ: ABS(表面処理: 樹脂メッキシルバー)
 透明板: ペット樹脂 (A1以下0.6mm/B1以上1mm)
 背板: PP樹脂板(5mm厚)
 付属品: 吊りヒモ、バックspring(ヒモ掛け)、取扱説明書
 ※ A1以上にはスライドロックが付属します
 サイズ: B0~A4
 フレームカラー: シルバー、ステンシルパー

使用上の注意(必ずお守りください)


- ・本製品は屋内仕様です。屋外には適していません。
- ・フレームの断面は一部鋭利な部分があります。開け閉めの際にケガのないようご注意ください。
- ・取扱不備による事故・損傷には責任を負いかねます。
- ・改良、改善等の理由により、予告なしに仕様が変更される場合があります。ご了承願います。

付属の透明板には保護フィルムが貼られています。必ず確認の上フィルムをはがしてからご利用願います。表面がくすんで見えたりキズやシワがあると感じた場合、保護フィルムの有無をご確認ください。 ※ 赤いテープは注意喚起用の印です。フィルムは四隅の角からがはがしやすいです。

片面(A1以下) 両面(B1以上)



バックspring・吊り下げヒモのセット



※ 小さいサイズでは逆三角形に結ぶ

オプションパーツ

オーダーメイドサイズ

壁面に取り付ける際のオプションパーツ等が用意されています。オーダーメイドサイズの作成も可能です。ホームページでの確認、または直接お問い合わせ願います。



HPへのリンク